

Промышленная Молотковая Дробилка-Измельчитель И Система Деления Проб: Лабораторное Оборудование Для Тяжелых Условий Эксплуатации

Артикул: KY-DS



введение

Откройте для себя нашу промышленную молотковую дробилку-измельчитель и систему деления проб, разработанную для беспыльной непрерывной подготовки образцов. Идеально подходит для твердых, хрупких или влажных материалов, обеспечивая регулируемый размер частиц на выходе, высокую пропускную способность и прецизионный механический отбор проб в сложных лабораторных процессах.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Подготовка проб угля и кокса	Дробит рядовой уголь, промытый уголь и промышленный кокс до аналитических размеров зерна с сохранением исходной влажности.	Предотвращает потерю влаги и дает репрезентативные подпробы для определения теплотворной способности.
Геологоразведка и горное дело	Перерабатывает твердые минеральные руды, керны пород и буровой шлам в однородные фракции для пробирного анализа.	Ножи из высокопрочного сплава обрабатывают твердые абразивные минералы без чрезмерного износа инструмента или загрязнения железом.
Металлургический контроль качества	Выполняет быстрое первичное измельчение железной руды, агломерационных материалов и шлака перед лабораторным XRF/ICP анализом.	Интегрированное деление сокращает количество ручных операций и ускоряет проверку партий печи.
Заполнители и строительные материалы	Обрабатывает известняк, клинкер, цементную сырьевую муку и щебень в лабораториях строительного контроля.	Полноразмерная конструкция молотков предотвращает засорение даже при обработке карьерного сырья разного размера.
Экологические и почвенные исследования	Предварительная обработка проб почвы, высушенного шлама и промышленных твердых отходов для экологических анализов.	Герметичный корпус предотвращает выброс опасной пыли и поддерживает строгие протоколы локализации проб.

Параметр спецификации	KY-DS-3520-DIV	KY-DS-4540-DIV
Макс. размер загрузки (мм)	80	150
Диапазон размера на выходе (мм)	3 - 10 (регулируемый)	6 - 18 (регулируемый)
Коэффициент деления	1/2	~1/8
Производительность (кг/ч)	1600	2600
Мощность главного привода (кВт)	4.0	5.5
Мощность двигателя делителя (кВт)	0.12	0.12
Допустимая влажность материала	< 10% (для плавного потока)	< 10% (для плавного потока)
Механизм дробления	Вращающиеся ножи (резка и удар)	Вращающиеся ножи (резка и удар)

Параметр спецификации	KY-DS-3520-DIV	KY-DS-4540-DIV
Конструкция камеры	Стальной каркас с износостойкими вкладышами	Стальной каркас с износостойкими вкладышами

Параметр спецификации	KY-DS-3520	KY-DS-4540
Макс. размер загрузки (мм)	80	150
Диапазон размера на выходе (мм)	3 - 10 (регулируемый)	6 - 18 (регулируемый)
Функция деления	Не включена	Не включена
Производительность (кг/ч)	1800	3000
Мощность главного привода (кВт)	4.0	5.5
Допустимая влажность материала	< 10% (для плавного потока)	< 10% (для плавного потока)
Вкладыши камеры	Сменные стальные пластины	Сменные стальные пластины
Мобильность	Встроенные поворотные колеса	Встроенные поворотные колеса