

Стойка Для Хранения Стекла Ito/Fto/Переворачиваемая Стойка/Стойка Для Хранения Кремниевых Пластинок

Артикул: PTFE-18



введение

Стойка для хранения ITO/FTO стекла/переворачиваемая стойка/стойка для хранения кремниевых пластинок может быть использована для упаковки, оборота и хранения кремниевых пластинок, микросхем, германиевых пластинок, стеклянных пластинок, сапфировых пластинок, кварцевого стекла и других материалов.

[Узнать больше](#)

Модель	4 дюйма 25 штук	4 дюйма 50 штук	5 дюймов 25 штук	5 дюймов 50 штук	6 дюймов 25 штук	8 дюймов 25 штук	12 дюймов 25 штук
Внешний диаметр	122 мм	122 мм	149 мм	149 мм	180 мм	245 мм	350 мм
Внутренний диаметр без учета губки	110 мм	110 мм	138 мм	138 мм	*	*	320 мм
Внутренний диаметр губки	104 мм	104 мм	127 мм	127 мм	*	*	300 мм
высота	29 мм	56 мм	45 мм	55 мм	43 мм	40 мм	60 мм

Инструкции: Данный продукт представляет собой плоскую коробку для кремниевых пластинок, в которой можно хранить 25 или 50 штук изделий диаметром 100 мм, 125 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм. Он может быть использован для упаковки, оборота и хранения кремниевых пластинок, чипов, германиевых пластинок, стеклянных пластинок, сапфировых пластинок, кварцевого стекла и других материалов.

Модель	2 дюйма 25 штук	3 дюйма 25 штук	4 дюйма 25 штук	6 дюймов 25 штук
Внешний размер	160*62*62 мм	160*88*88 мм	165*145*122 мм	180*142*185 мм
Вместимость	Может быть укомплектовано 25 деталями диаметром 50 мм	Может быть укомплектовано 25 деталями диаметром 76 мм	Может быть укомплектовано 25 деталями диаметром 100 мм	Может быть укомплектован 25 деталями диаметром 150 мм
Материал	PP	PP	PP	PP
Цвет	Полупрозрачный	Полупрозрачный	Полупрозрачный	Прозрачный
вес	155g	240g	400g	600g