

# Литейная Машина

Артикул: RPM-02



## введение

Машина для производства литой пленки предназначена для формования изделий из полимерной литой пленки и имеет несколько функций обработки, таких как литье, экструзия, растяжение и компаундирование.

[Узнать больше](#)

Модель №.	RPM-02A	RPM-02B
Название	Один слой	3 слоя
Диаметр винта	25 мм (или по индивидуальному заказу)	
Соотношение длины к диаметру	33:1 (или по заказу)	
Скорость винта	0-95 об/мин (регулировка скорости с помощью частотного преобразования)	
Мощность двигателя	4KW (или по индивидуальному заказу)	
Ширина кромки штампа	300mm (или настроенный)	
Дополнительная конфигурация	Насос расплава ЗСС или по заказу, ручное или гидравлическое устройство смены сит, датчик давления, датчик давления, устройство размотки	
каландрирующая часть	160x350mmx2 или по заказу	
Способ установки каландрового вала	Вертикальный или параллельный	
Устройство намотки	Фрикционная намотка	
(ШхДхГ) Объем	2800x800x1650 мм	3500x1600x2200мм
Вес (кг)	≈750 кг	≈1.2Т
Источник питания	3ф, AC380V	