

Лабораторный Дисковый Вращающийся Смеситель

Артикул: KTL-7



введение

Лабораторный дисковый роторный смеситель может плавно и эффективно вращать образцы для смешивания, гомогенизации и экстракции.

[Узнать больше](#)

Модель	LC-TD
Режим движения	Вращение
Напряжение	100-240VAC
Частота	50/60 Гц
Мощность	40W
Угол	0-90°
Тип двигателя	двигатель постоянного тока
Диапазон скоростей	10-70 ОБ/МИН
Диапазон настройки времени	1-1199 мин
Режим работы	По времени/непрерывная работа
Размер продукта	D280×W210×H300 мм
Вес нетто продукта	8 кг
Допустимая температура окружающей среды	5-40°C
Допустимая относительная влажность	80%RH
Уровень защиты корпуса	IP21