

Лабораторный Осциллирующий Орбитальный Шейкер

Артикул: KTL-5



введение

В орбитальном шейкере Mixer-OT используется бесщеточный двигатель, который может работать в течение длительного времени. Он подходит для задач вибрации посуды, колб и мензурок.

[Узнать больше](#)

Модель	Миксер-OS 2s
Напряжение	АС100-240V/DC24V
Частота	50-60 Гц
Режим отображения	ЖК-экран
Выходная мощность двигателя	40W
Режим осцилляции	Дорожка
Максимальная нагрузка	7,5 кг
Выходная мощность двигателя	40W
Диапазон скоростей	30-250 об/мин
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель
Диапазон времени	1мин-24ч или постоянно
Вес нетто	13 кг
Размеры	360×420×100 мм