

## Лента Для Литиевой Батареи

Артикул: BC-19



### введение

Полиимидная лента PI, обычно коричневая, также известная как лента с золотыми пальцами, устойчивая к высоким температурам 280 °C, для предотвращения влияния термосваривания клея для наконечника мягкой батареи, подходит для клея для крепления язычка мягкой батареи.

[Узнать больше](#)

Субстрат	Полиимидная пленка
Общая толщина ленты	0,060 мм
длина ленты	33м
ширина	2/3/5/6/8/10/12/15/16/18/20/25/30/35/40/50 мм (опционально)
Клейкая лента	5,39 (550) Н (гс)/ш. 25 мм
Прочность ленты на растяжение	122,6 (12,5) Н (кгс)/ш.25мм
Удлинение ленты	50%
Термостойкость	220°C, 10мин,
химическая устойчивость	20% HCl, NaOH/10 часов хорошо