

Ручной Лабораторный Тепловой Пресс

Артикул: РСНР



введение

Ручные гидравлические прессы в основном используются в лабораториях для различных операций, таких как ковка, формование, штамповка, клепка и другие операции. Это позволяет создавать сложные формы при экономии материала.

[Узнать больше](#)

Модель продукта	ПЧП-600С	ПЧПХ-600С
Диапазон давления	24Т	24Т
Диапазон контроля температуры	Комнатная температура -800 °С	Комнатная температура -600 °С
Метод контроля температуры	Можно установить интеллектуальный 5-ступенчатый регулируемый непрерывный контроль температуры и различное время выдержки.	1 ступень контроля температуры и времени сохранения тепла
Диапазон нагрева пресс-формы	Комнатная температура -300 °С	Комнатная температура -300 °С
Размер пресс-формы	100*100 мм	100*100 мм
Точность контроля температуры	0,1 °С	0,1 °С
Реальное время и фактическая температура	±1°С	Неизвестный
Калибровка температуры	Самокалибровка	нет
Точность контроля давления	0,1Т [можно настроить и настроить самостоятельно]	0,1Т
Режим отображения и настройки	7-дюймовый сенсорный ЖК-экран, нажмите, чтобы напрямую ввести значение настройки, и яркость экрана можно отрегулировать.	Эту настройку можно установить только постоянным нажатием кнопки сбоку Pingmu.
Преобразование давления в пресс-форме	Программа автоматически конвертирует/напрямую отображает давление на образец (МПа).	нет
Советы по безопасности при отоплении	После нагрева отображается температура формы в реальном времени, и уделяется внимание предотвращению образования супа.	нет
Управление данными	Им можно управлять, хранить и просматривать	нет

Модель продукта	ПЧП-600Д1	ПЧП-600Д2	ПЧП-600ДГ1	ПЧП-600ДГ2
Диапазон давления	0-30Т		0-30Т	
Диаметр цилиндра	Ф110мм		Ф110мм	
Ход цилиндра	30 мм		30 мм	
Диапазон регулирования температуры интеллектуального термостата	Комнатная температура -800 °С		Комнатная температура -800 °С	

Интеллектуальный режим контроля температуры термостата	5 уровней регулируемого непрерывного контроля температуры		5 уровней регулируемого непрерывного контроля температуры	
Диапазон нагрева пресс-формы	Комнатная температура -300 °C		Комнатная температура -300 °C	
Размер формы:	180*180 мм	200*200 мм	180*180 мм	200*200 мм
Точность контроля температуры	0,1 °C		0,1 °C	
Точность контроля давления	0,1Т [можно настроить и настроить самостоятельно]		0,1Т [можно настроить и настроить самостоятельно]	
Время задержки	Неограниченное время (ручной сброс давления)		Неограниченное время (ручной сброс давления)	
Как это отображается	7-дюймовый сенсорный ЖК-экран		7-дюймовый сенсорный ЖК-экран	
Преобразование давления в пресс-форме	Программа автоматически конвертирует/напрямую отображает давление на образец (МПа).		Программа автоматически конвертирует/напрямую отображает давление на образец (МПа).	
Советы по безопасности при отоплении	Программа автоматически конвертирует/напрямую отображает давление на образец (МПа).		Программа автоматически конвертирует/напрямую отображает давление на образец (МПа).	
Управление данными	Им можно управлять, хранить и просматривать.		Им можно управлять, хранить и просматривать.	
Мощность устройства	220 В (50 Гц/60 Гц)		220 В (50 Гц/60 Гц)	