

## Печь С Контролируемой Атмосферой С Сетчатой Лентой

Артикул: КТ-МВ



### введение

Откройте для себя нашу печь для спекания с сетчатой лентой КТ-МВ - идеальное решение для высокотемпературного спекания электронных компонентов и стеклянных изоляторов. Печь может работать как на открытом воздухе, так и в контролируемой атмосфере.

[Узнать больше](#)

Модель	КТ-МВ20	КТ-МВ30	КТ-МВ35	КТ-МВ60	КТ-МВ65
Рабочая температура	RT-1000°C				
Точность управления	±1°C				
Нагревательный элемент	FEC нагреватель				
Ширина сетчатой ленты	200 мм	300 мм	350 мм	600 мм	650 мм
Эффективная высота	50 мм	60 мм	80 мм	80 мм	80 мм
Количество горячих зон	7	7	8	9	12
Общая длина	7200 мм	7200 мм	7200 мм	7650 мм	13380 мм
Размеры и требования дизайна клиента приняты					