

# Микрогоризонтальная Барабанная Мельница Для Точной Подготовки Образцов В Исследованиях И Анализе

Артикул: KT-XRD180



## введение

Откройте для себя микрогоризонтальную барабанную мельницу для точной подготовки образцов в исследованиях и анализе. Идеально подходит для рентгенографии, геологии, химии и т. д.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Микро горизонтальная мельница
Принцип обработки	Трение
Характеристики образца для применения	Тонкий
Тип обработки	Измельчение
Максимальный размер образца	
Диапазон размеров частиц на выходе	
Количество шаровых мельниц	1 шт
Объем размольного стакана	180 мл
Количество шлифовальных колонок	42
Тип шлифовального материала	Цилиндрический
Материал размольного стакана	Оксид циркония
Дополнительный материал мелющего шара	оксид циркония
Метод измельчения	Сухое измельчение
Устройство быстрого крепления размольного стакана	Да
Количество резиновых роликов	2
Максимальная скорость	1800 об/мин
Способ управления	Многофункциональный ЖК-контроллер
Размещение шлифовального стакана	Горизонтальное
Классическое время измельчения	3-30 минут
Основные функции	Непрерывное измельчение
Дополнительные функции	Светодиодное освещение
Электрическое описание	100-120В/200-240В переменного тока, 50-60Гц, 60Вт
Порт питания	Национальный стандарт
Вес нетто	28 кг

Параметр	Описание
Размеры (ширина, глубина и высота)	260 250 140 мм
Степень защиты	IP65
Стандарт	CE