

# Мини Планетарная Шаровая Мельница

Артикул: КТ-Р400



## Introduction

Откройте для себя настольную планетарную шаровую мельницу КТ-Р400, идеально подходящую для измельчения и смешивания небольших образцов в лаборатории. Оцените стабильную работу, долгий срок службы и практичность. Функции включают таймер и защиту от перегрузки.

[Узнать больше](#)

Принцип измельчения	Ударная сила и сила трения
Подходящие материалы	Малая и средняя твердость; Хрупкие; Сухой или влажный
Размер материала на входе	< 2 мм
Размер материала на выходе	0,1-20 мкм
Объем обработки	< 400 мл
Скорость вращения шлифовального барабана	0-900 об/мин
Материал шлифовального стакана	Карбид вольфрама; Керамика; Агат; Нержавеющая сталь; Закаленная сталь; Нейлон и т.д.
Количество шлифовальных банок	4 шт.
Объем банки для измельчения	< 100 мл
Материал шлифовального шара	Карбид вольфрама; Цирконий; Глинозем; Агат; Нержавеющая сталь и т.д.
Мощность двигателя	250W
Вес нетто	35 кг
Размеры	L500 * W300 * H350 мм
Уровень защиты	IP65
Стандарты качества	CE