

Мини Планетарная Шаровая Мельница

Артикул: КТ-Р400



введение

Откройте для себя настольную планетарную шаровую мельницу КТ-Р400, идеально подходящую для измельчения и смешивания небольших образцов в лаборатории. Оцените стабильную работу, долгий срок службы и практичность. Функции включают таймер и защиту от перегрузки.

[Узнать больше](#)

| | |
|--|---|
| Принцип измельчения | Ударная сила и сила трения |
| Подходящие материалы | Малая и средняя твердость; Хрупкие; Сухой или влажный |
| Размер материала на входе | |
| Размер материала на выходе | 0,1-20 мкм |
| Объем обработки | |
| Скорость вращения шлифовального барабана | 0-900 об/мин |
| Материал шлифовального стакана | Карбид вольфрама; Керамика; Агат; Нержавеющая сталь; Закаленная сталь; Нейлон и т.д. |
| Количество шлифовальных банок | 4 шт. |
| Объем банки для измельчения | |
| Материал шлифовального шара | Карбид вольфрама; Цирконий; Глинозем; Агат; Нержавеющая сталь и т.д. |
| Мощность двигателя | 250W |
| Вес нетто | 35 кг |
| Размеры | L500 * W300 * H350 мм |
| Уровень защиты | IP65 |
| Стандарты качества | CE |