

Мини-Реактор Высокого Давления Ss

Артикул: KV-3H



введение

Мини-реактор высокого давления SS - идеально подходит для медицины, химической промышленности и научных исследований. Программируемая температура нагрева и скорость перемешивания, давление до 22 МПа.

[Узнать больше](#)

Модель	25 мл	50 мл	100 мл	250 мл	500 мл
Материал реактора	304/316L нержавеющая сталь				
Рабочая температура	260 ⁰ C				
Макс.рабочее давление	22 МПа				
Метод нагрева	Модульная нагревательная мантия				
Мощность нагрева	600W		800W		
Метод перемешивания	Магнитное перемешивание/Механическое перемешивание с магнитной муфтой				
Оборудование	Впускные/выпускные клапаны, манометр, термометр				