

Реактор Высокого Давления Mini Ss

Артикул: KV-3H



введение

Реактор высокого давления Mini SS идеально подходит для медицины, химической и научно-исследовательской промышленности. Запрограммированная температура нагрева и скорость перемешивания, давление до 22 МПа.

[Узнать больше](#)

Модель	25мл	50мл	100мл	300мл	500мл
Материал реактора	Нержавеющая сталь 304/316L				
Рабочая температура	260 °C				
Максимальное рабочее давление	22 МПа				
Метод нагрева	Модульный колбонагреватель				
Тепловая мощность	600 Вт		800 Вт		
Метод перемешивания	Магнитное перемешивание/механическое перемешивание с магнетронным соединением				
примерка	Впускные/выпускные клапаны, манометр, термометр				