

## Мельница Открытого Типа Для Резиновой Дробилки Двухвалковая Мельница Открытого Типа

Артикул: RPM-04



### введение

Машина для переработки резины предназначена для смешивания и диспергирования высокомолекулярных полимеров, таких как каучук, пластиковое сырье, пигменты, суперконцентраты и т.д.

[Узнать больше](#)

Модель №.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
Скорость вращения ролика	Фиксированная скорость	Одночастотный преобразователь	Двухчастотный инвертор
Режим управления	ПИД-регулирование или программное управление ПЛК		
Размер рулона	120*350 мм (или под заказ)		
Режим нагрева	электрическое отопление / масляное отопление		
Режим охлаждения	Без охлаждения или охлаждение водопроводной водой (опционально)		
Регулировка зазора между валками	Ручная или электрическая регулировка зазора		
Режим переворачивания	Ручное или автоматическое переворачивание		
Устройство безопасности	Ограничитель обратного хода или система аварийного открытия		
Мощность двигателя	0.75KW или настраиваемый * 1	0.75KW или настраиваемый * 2	
Объем (ШхДхГ)	1100*560*1150 мм		
Вес (кг)	400 кг	450 кг	
Источник питания	3ф, AC380V		

※Специальные модели могут быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями заказчика