

## Электролитическая Ячейка С Оптической Водяной Баней

Артикул: ELCWO



### введение

Усовершенствуйте свои электролитические эксперименты с нашей оптической водяной баней. Благодаря регулируемой температуре и превосходной коррозионной стойкости, его можно настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями. Откройте для себя наши полные спецификации сегодня.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	50мл ~ 250мл
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 °C
Уплотнительная форма	Нить + Фартук
Материал	борное стекло + ПТФЭ
Открытие электролитической ячейки	три отверстия для электрода (6 мм), два отверстия для воздуха (3 мм), можно настроить
Технические характеристики	50мл ~ 250мл
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 °C
Материал	борное стекло + ПТФЭ
Открытие электролитической ячейки	три отверстия для электродов (6 мм), можно настроить