

Мощная Пластиковая Дробилка Машина

Артикул: КТ-НХ



введение

Мощные дробилки для пластмасс KINTEK перерабатывают 60-1350 кг/час различных пластмасс, идеально подходящих для лабораторий и вторичной переработки. Прочные, эффективные и настраиваемые.

[Узнать больше](#)

Модель	180	250	300	400	500	600	700	800
Производительность дробления КГ/Н	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
Напряжение V	220/380V	380V						
Мощность двигателя кВт	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
Мощность двигателя HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
Диаметр вращения ММ	195	220	220	220	250	275	310	380
Количество лопастей	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
Количество когтевых лезвий	Нет	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	Нет	Нет
Количество плоских лезвий	Нет	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
Диафрагма экрана ММ	6	8	8	8	10	10	12	12
Размер загрузочного отверстия ММ	180×180	260×180	310×220	420×250	510×280	610×310	720×420	820×470
Габаритные размеры СМ	75×55×95	95×63×102	105×68×120	114×80×128	140×102×152	150×114×160	155×124×185	185×140×202
Вес станка КГ	125	230	320	440	580	750	1000	1450