


Лабораторная Валковая Мельница

Артикул: KT-RM40



Introduction

Роликовая мельница - это горизонтальный измельчитель с объемом порционного помола 1-20 л. Она использует различные резервуары, вращающиеся для измельчения образцов менее 20 мм. Особенности: конструкция из нержавеющей стали, звукоизолирующая крышка, светодиодное освещение и окно для ПК.

[Узнать больше](#)

Принцип обработки	Трение
Характеристики образца для применения	Тонкий Средней и низкой твердости Хрупкий Сухой или маловязкий
Тип обработки	Измельчение смешивание
Максимальный размер впрыска	
Диапазон размеров частиц пробы	
Количество чаш шаровой мельницы	1
Объем размольного контейнера	5 л 10 л 20 л 40 л
Объем порционного питания	1-20L
Материал банки для измельчения	Нержавеющая сталь нейлон
Тип мелющих тел	Мелющие шары Мелющие стержни
Дополнительный материал шлифовального шара	Нержавеющая сталь диоксид циркония
Метод измельчения	Сухое измельчение мокрое измельчение
Количество резиновых роликов	6 палочек
Скорость вращения резиновых роликов	100 об/мин
Метод перемещения резиновых роликов	Частотный контроль
вес нетто	110 кг
Размеры	660*1010*740 (высота открытой крышки 1480) мм
Класс защиты:	IP65
стандарт	CE