

Форма Для Герметизации И Разгерметизации Форма Для Герметизации Пуговичной Батарей

Артикул: PCKM



введение

Простая форма для запечатывания и разборки может быть использована непосредственно на обычных таблет-прессах, что позволяет сэкономить расходы, удобно и быстро, а также может быть использована для запечатывания и разборки кнопочных батареек. Другие спецификации могут быть изготовлены на заказ.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	Форма для герметизации и разгерметизации	Кнопка батареи уплотнения пресс-формы-1	Форма для запечатывания кнопочных батареек-2
Функция пресс-формы	Пломбирование и разгерметизация	Пломбирование	Уплотнение
Давление уплотнения	Обычно в пределах 0,8-1,2 тонны		
Давление удаления	Обычно в пределах 0,4 т.	/	
Размеры и вес	/	Ф60*140 мм (L*H) 1,85 кг	

Диаграмма размеров пресс-формы для уплотнения