

Оптическая Электролитическая Ячейка Бокового Окна

Артикул: ELCOS



введение

Испытайте надежные и эффективные электрохимические эксперименты с оптическим электролитическим элементом с боковым окном. Обладая коррозионной стойкостью и полными техническими характеристиками, эта ячейка настраивается и рассчитана на длительный срок службы.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	50мл ~ 1000мл
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 °C
Уплотнительная форма	нить
Материал	стекло + ПТФЭ
Открытие отверстия электролитической ячейки	Три отверстия для электродов (6 мм), два отверстия для воздуха (3 мм), доступны специальные отверстия
Технические характеристики	50мл ~ 1000мл
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 °C
Уплотнительная форма	нить
Материал	ПТФЭ
Открытие отверстия электролитической ячейки	Три отверстия для электродов (6 мм), два отверстия для воздуха (3 мм), доступны специальные отверстия