

Нержавеющая Сталь Сухой Порошок/Жидкость Горизонтальная Шаровая Мельница Керамическая/Полиуретановая Футеровка

Артикул: КТ-М



введение

Откройте для себя универсальную горизонтальную шаровую мельницу для сухого порошка/жидкости из нержавеющей стали с керамической/полиуретановой футеровкой. Идеально подходит для керамической, химической, металлургической промышленности и производства строительных материалов. Высокая эффективность измельчения и равномерный размер частиц.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	КТ-М200	КТ-М300	КТ-М500	КТ-М1000	КТ-М1500	КТ-М2000
Скорость вращения шлифовального барабана	50	50	45	35	32	30
Мощность двигателя (кВт)	4	4	5.5	11	15	30
Емкость барабана для измельчения	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
Объем загрузки	90L	135L	220L	450L	700L	900L