

## Десятикорпусная Горизонтальная Мельница

Артикул: КТ-НJM10



### введение

Десятикорпусная горизонтальная баночная мельница предназначена для 10 баков шаровой мельницы (3000 мл или меньше). Она имеет частотное управление, резиновые ролики и защитный кожух из полиэтилена.

[Узнать больше](#)

Принцип обработки	Трение
Характеристики образца для применения	Тонкий   Средней и низкой твердости   Хрупкий   Сухой или низковязкий
Тип обработки	Измельчение   смешивание
Максимальный размер впрыска	< 5 мм
Диапазон размеров частиц пробы	1-20µm
Количество чаш шаровой мельницы	10
Самый большой объем резервуара для шаровой мельницы	3000 мл
Доступный минимальный объем банок для размла	250 мл
Бак шаровой мельницы дополнительный материал	Цирконий   Карбид вольфрама   Агат   Нейлон Нержавеющая сталь   Полиуретан и т.д..
Мельница дополнительный тип	Сферический   Цилиндрический
Шлифовальный шар дополнительный материал	Цирконий   Карбид вольфрама   Агат   Нержавеющая сталь   Корунд
Метод шлифования	сухое измельчение   мокрое измельчение
Количество резиновых роликов:	6 палочек
Скорость вращения резиновых роликов	900 об/мин
Материал покрытия резиновых валиков	Полиуретан
Способ перемещения резинового ролика	электрическое управление
вес нетто	165 кг
Размеры	1330*670*740 мм
Класс защиты:	IP65
стандарт	CE