

Тележка Для Уф-Лампы

Артикул: КТ-Р05



введение

Тележка для УФ-ламп изготовлена из холоднокатаного листа с напылением пластика и имеет конструкцию с двумя лампами; он подвижный, складной, оснащен универсальными колесами, что очень удобно в использовании.

[Узнать больше](#)

Модель	КТ-С-I	КТ-Б-I	КТ-С-II	КТ-Б-II
Напряжение	АС220В 50Гц			
Входная мощность	70 ВА		130 ВА	
Количество трубок	2x30 Вт		4x30 Вт	
Диапазон времени	0-120мин			
Длина волны УФ	253,7 нм			
Интенсивность облучения	≥90 мкм в/ч ²			
Угол регулировки кронштейна лампы	90°, 120°, 150°			
Внешний размер упаковки (мм)	1160x410x370			
Масса	18 кг		24 кг	