

Вакуумная Машина Холодного Монтажа Для Подготовки Образцов

Артикул: KT-CXQ



Введение

Вакуумная машина холодного монтажа для точной подготовки образцов. Работает с пористыми и хрупкими материалами при вакууме -0,08 МПа. Идеально подходит для электроники, металлургии и анализа отказов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Вакуумная холодная монтажная машина
Модель	CXQ
Степень вакуума	-0.08МПа
Вращающийся диск	Ф205 мм
Вес	14 кг
Размер продукта	350 350 380 мм
Размер вакуумной камеры	Ф280mmx330mm
Стандартные аксессуары	Вращающийся диск: 1 комплект, Ночная впускная трубка: 10, Безмасляный насос: 1 комплект, Монтажная форма: 6, Стержень для перемешивания: 5, Чашка для материала: 5
Диапазон применения	Пористые материалы, образцы для анализа разрушения трещин, пористые отливки, композитные электронные компоненты, руды, керамика, образцы для напыления
Основные характеристики	Многостанционный, быстрая работа, одновременная установка 8 образцов, вакуумный насос отрицательного давления, возможность вращения вперед/назад
Принцип работы	Удаляет воздух из пор, использует атмосферное давление для впрыскивания монтажного материала/краски в микропоры