

Лабораторная Вакуумная Индукционная Плавильная Печь

Артикул: KT-VI



введение

Получите точный состав сплава с помощью нашей вакуумной индукционной плавильной печи. Идеально подходит для аэрокосмической промышленности, атомной энергетики и электронной промышленности. Закажите сейчас для эффективной плавки и литья металлов и сплавов.

[Узнать больше](#)

Модель	Вместимость (сталь)	Макс. Температура	Предельный вакуум	Номинальная мощность
KT-VI5	5 кг	1700 °C (2000 °C опционально)	6 x 10 ⁻³ Па	40 кВт
KT-VI10	10 кг			40 кВт
KT-VI25	25 кг			75 кВт
KT-VI50	50 кг			100 кВт
KT-VI100	100 кг			160 кВт
KT-VI200	200 кг			200 кВт
KT-VI500	500 кг			500 кВт

Примечание: Возможны нестандартные конфигурации и системы полунепрерывной плавки. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши конкретные потребности.