

# Вакуумная Печь Для Спекания Стоматологического Фарфора

Артикул: KT-DV10



## введение

Получите точные и надежные результаты с вакуумной печью для фарфора KinTek. Подходит для всех фарфоровых порошков, имеет функцию гиперболической керамической печи, голосовую подсказку и автоматическую калибровку температуры.

[Узнать больше](#)

Скорость нагрева	200°C/мин макс. (392°F/мин)
Максимальная температура	1200 °C макс (2283 ° F)
Максимальное время выдержки температуры	2 часа
Уровень вакуума	1-101%
Электроснабжение	100-120В 50/60Гц 230В 50/60Гц
Номинальный ток	14,5 ампер при 110 В 7,0 ампер при 230 В
Номинальная выходная мощность	макс 1500 Вт
Измерение	В27см x Ш36см x Г53см
Диаметр камеры обжига	9 см (3,5 дюйма)
Вес нетто	20 кг
Вес с упаковкой	23,5 кг