

Xrd Рентгеновская Дифракционная Шлифовальная Машина

Артикул: KT-XRD180



Introduction

KT-XRD180 - это миниатюрный настольный многофункциональный горизонтальный шлифовальный станок, специально разработанный для подготовки образцов для рентгенодифракционного анализа (РДГ).

[Узнать больше](#)

Образцы применения	мелкий низкой или средней твердости хрупкий сухой или низкой вязкости
Тип обработки	Измельчение Смешивание
Максимальный размер впрыска	< 0,5 мм
Диапазон размеров частиц пробы	< 1 мкм
Количество чаш шаровой мельницы	1
Объем размольного контейнера	180 мл 100 мл 50 мл
Количество размольных колонок	42
Тип размольного материала	Цилиндрический Сферический
Материал шлифовального стакана	Цирконий карбид вольфрама
Метод измельчения	сухое измельчение мокрое измельчение
Количество резиновых роликов	2 штуки
Максимальная скорость	1800 об/мин
Вес нетто	28 кг
Размеры	260*250*140 мм
Класс защиты	IP65
Стандарт	CE